

Vacuümfilter ESF-4B

Artikelnummer: 191204

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Symbool | 00991483 |
| Bedrijfsdruk | -0.95 bar ... 4 bar |
| Debiet bij onderdruk = -0,75 bar | 270 l/min |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C ... 60 °C |
| Productgewicht | 19 g |
| Bevestigingstype | met buitendraad Via vacuümaansluiting |
| Pneumatische aansluiting | M6 |
| Vacuümaansluiting | M6 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal filter | PVF |
| Materiaal behuizing | Aluminium Messing, vernikkeld |