

Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A

Artikelnummer: 192646

FESTO



Gegevensblad



[PDF](#) General operating condition

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	verticaal +/- 5°
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Proportionele standaard olieverniveelaar
Max. hoeveelheid condensaat	43 ml
Filterfijnheid	40 µm
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Symbool	00991546
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Bedrijfsdruk	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Bedrijfsdruk	2 bar ... 12 bar
Drukregelbereik	0.5 bar ... 7 bar
Max. drukhysterese	0.02 MPa
Max. drukhysterese	0.2 bar
Max. drukhysterese	2.9 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	2800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	1440 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	Makrolon®