


# Drukregelventiel LRS-1/2-D-O-MAXI

Artikelnummer: 194659

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd zuigerregelventiel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Symbol	00991559
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Bedrijfsdruk	0 MPa ... 1.6 MPa
Bedrijfsdruk	0 bar ... 16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar ... 12 bar
Max. drukhysterese	0.04 MPa
Max. drukhysterese	0.4 bar
Max. drukhysterese	5.8 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	10500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	815 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten zink
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten zink