

Duo-spiraalkunststofslang PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

Artikelnummer: 197618

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Werk lengte	1 m
Buiten-Ø	4 mm
Bloklengte	0.468 m
Binnen-Ø	2.6 mm
Wikkeldiameter	25 mm
Aantal windingen	45
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 145 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0527 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 °C ... 60 °C
Productgewicht	55 g
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 4 mm voor steeknippel-binnen-Ø 3 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 3 mm
Kleur	Blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)