

Axiaalkit EAMM-A-P8-38A-60P

Artikelnummer: 1987308

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	21 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	210 g
Interfacecode actuator	P8-38A
Interfacecode motor In	60P
Interfacecode, koppelingsbehuizing	38A
Materiaal-informatie	RoHS conform