


Geleidingseenheid EAGF-V2-KF-50-100

Artikelnummer: 2783639

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Slag	100 mm
Omkeerspel	0 µm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... 80 °C
Max. kracht F _y	1260 N
Max. kracht F _y statisch	1600 N
Max. kracht F _z	1260 N
Max. kracht F _z statisch	1600 N
Max. moment M _x	65 Nm
Max. moment M _x statisch	83 Nm
Max moment M _y	70 Nm
Max. moment M _y statisch	89 Nm
Max. moment M _z	70 Nm
Max. moment M _z statisch	89 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Verplaatste massa	2505 g
Productgewicht	4549 g
Zwaartepunt van de bewogen massa bij 0 mm slag	46 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewogen massa per 10 mm slag	4,3 mm
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal
Materiaal behuizing	Geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Staal