


# Remweerstand CACR-LE2-50-W500

Artikelnummer: 2882342

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	500
Inbouwpositie	vrije convectie Verticaal
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	2000 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	1800 Ws
Vermogen bij 35% ID en 20°C	500 W
Nominaal vermogen remweerstand	200 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	150 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	120 W
Weerstandswaarde	50 ohm
Goedkeuring	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 50 °C
Productgewicht	550 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform