

Lagerblok LBG-80

Artikelnummer: 31765

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	80
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaeel van meer dan 5% koper mogen niet worden gebruikt. Uitzondering vormen van printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen.
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... 150 °C
Max. belastbaarheid	6 kN
Productgewicht	1050 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Kogelgrafietgietwerk
Materiaal bout	Inzetstaal
Materiaal zekering	Verenstaal