


Verdeelblok FR-12-M5

Artikelnummer: 4525

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4.1 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 bar ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Nominaal aanhaalmoment	3.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	40 g
Aantal afvoerleidingen	12
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd