

# Aansluitplaat-SET MS12-AGI

Artikelnummer: 537138

FESTO



 [General operating condition](#)

## Gegevensblad

| Functie                          | Waarde                                    |
|----------------------------------|---|
| Bouwgrootte                      | 12  |
| Serie                            | MS  |
| Inbouwpositie                    | Willekeurig                               |
| Bedrijfsmedium                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting              |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Lagertemperatuur                 | -10 °C ... 60 °C                          |
| Mediumtemperatuur                | -10 °C ... 60 °C                          |
| Productgewicht                   | 1300 g                                    |
| Pneumatische aansluiting 1       | G2  |
| Pneumatische aansluiting 2       | G2  |
| Materiaal-informatie             | RoHS conform                              |
| Materiaal aansluitplaat          | Persgegoten aluminium                     |
| Materiaal afdichtingen           | NBR                                       |