

# Inschakelventiel MS4-EM1-1/8-S

Artikelnummer: 541263

FESTO



General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Draaischuif
Bedieningswijze	manueel
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Besturingstype	direct
Symbool	00991670
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk	0 MPa ... 1.4 MPa
Bedrijfsdruk	0 bar ... 14 bar
C-waarde	4.6 l/sbar
b-waarde	0.51
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	1200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Productgewicht	210 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	Niet gekanaliseerd
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium