

Kunststofslang PLN-12X1,75-BL

Artikelnummer: 558209

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	12 mm
Debietrelevante buigradius	65 mm
Binnen-Ø	8.4 mm
Min. buigradius	23 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 14 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 203 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Wasser: max. 0,8 MPa bei 0 - 50 °C
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0527 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.054 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 12 mm
Kleur	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	Beschermende aarding