

# Aansluitplaat VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-2

Artikelnummer: 561096

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	42.8 mm
Lengte	107.3 mm
Rastermaat	10.7 mm
Ventielgrootte	10 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Stroomrichting	Reversibel
Opbouw ventieleiland	Ventielgroottes mengbaar
Maximaal aantal ventielspoelen	8
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa ... 1 MPa
Bedrijfsdruk	-0.9 bar ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C ... 50 °C
Productgewicht	110 g
Pneumatische aansluiting 2	Voor slang buiten-Ø 1/4"
Pneumatische aansluiting 4	voor slang met buiten-Ø 1/4"
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt