

# Verbindingskabel NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Artikelnummer: 562468

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	ISO 20401
Schakelstandindicator	LED geel
Productgewicht	50 g
Elektrische aansluiting	4-polig / 3-polig Contactdoos haaks/stekker recht M8x1 / M8x1
Bereik voor bedrijfsspanning DC	20.4 V ... 26.4 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	3 A
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Min. kabelbuigradius	35 mm
Kabeldiameter	3.3 mm
Kabelmontage	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PUR
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal steekcontacten	Messing Verguld
Materiaal isolatiehuls	PVC