


Elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1VS3-LP

Artikelnummer: 566719

FESTO



Gegevensblad

 General operating condition

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|----------------------------|
| Polariteitsbescherming | Bipolair |
| Extra functies | Vonkblusketen |
| Signaaltoestandsindicatie | Lichtdiode |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 12 V |
| Piekspanningsweerstand | 0.8 kV |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Uitgebreide omgevingstemperatuur | -5 - 60 °C |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C ... 50 °C |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Productgewicht | 1.6 g |
| Elektrische aansluiting | 2-polig Contactdoos |
| Aarddraadaansluiting | Niet aanwezig |
| Bevestigingstype | Clip |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Procesautomation |