

Bevestigingskit SAMH-S-N8-S-MK

Artikelnummer: 575815

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	voor T-groef
Materiaal-informatie	RoHS conform
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... 85 °C
Bevestigingstype	vastklikkend vastgeschroefd Van bovenaf in groef plaatsbaar
Max. aanhaalmoment	0.6 Nm
Productgewicht	1.88 g
Materiaal afdekkap	PA
Materiaal klemblok	Hooggelegeerd staal
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L