

Koppelingsstekker NPHS-S6-M-BC9

Artikelnummer: 8059265

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	7 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar ... 12 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13.775 psi ... 174 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	966 l/min ... 1700 l/min
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778	1047.1 l/min ... 1842.8 l/min
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	17 g
Pneumatische aansluiting 1	Slangmof 9 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaalinformatie	Staal, verzinkt