

Reduceernippel NPFC-R-M7-M5-MF

Artikelnummer: 8069228

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... 150 °C
Productgewicht	5.1 g
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform