

Koppeling EAMC-42-50-11-12-U

Artikelnummer: 8086048

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	11 mm
Opnamediameter 2	12 mm
Bouwgrootte	42
Nominale lengte	50 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	146 g
Materiaal-informatie	RoHS conform