


Parallelkit EAMM-U-86-D50-80PB-102

Artikelnummer: 8107089

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	86
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	175 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.25 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9.5 Nm
Productgewicht	2500 g
Interfacecode actuator	D50
Interfacecode motor In	80PB 80R
Materiaal-informatie	RoHS conform