


# Tandwielkast EMGA-60-P-G20-EAS-60

Artikelnummer: 8141737

FESTO



 [General operating condition](#)

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	60 mm
Flensgrootte motor	60 mm
Verdraaispeling	0.2 graden
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	20:1
Max. aandrijftoerental	13000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	44 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.096 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangskoppel	70 Nm
Max. rendement	96 %
Verdraaiingstijfheid	2.8 Nm/boogmin
Productgewicht	1100 g
Toegelaten axiale asbelasting	500 N
Toegestane radiale asbelasting	400 N
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	60H
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	60P
Materiaal-informatie	RoHS conform