


Geleidingseenheid EAGF-P2-KF-32-150

Artikelnummer: 8158027

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Slag	150 mm
Omkeerspel	0 µm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. versnelling	25 m/s ²
Max. snelheid	1 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 60 °C
Max. kracht F _y	160 N
Max. kracht F _y statisch	355 N
Max. kracht F _z	160 N
Max. kracht F _z statisch	355 N
Max. moment M _x	6 Nm
Max. moment M _x statisch	13 Nm
Max moment M _y	4 Nm
Max. moment M _y statisch	9 Nm
Max. moment M _z	4 Nm
Max. moment M _z statisch	9 Nm
Verplaatsingskracht	1.6 N
Bewogen massa bij 0 mm slag	170 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	613 g
Gewichtstoetslag per 10 mm slag	7.9 g
Toetslag verplaatste massa per 10 mm slag	7.9 g
Zwaartepunt van de bewogen massa bij 0 mm slag	26 mm
Toetslag zwaartepunt van de bewogen massa per 10 mm slag	4.3 mm
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal Hardverchroomd
Materiaal behuizing	Geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd