

Wskaźnik ciśnienia OH-8-GN

Numer produktu: 10089

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Symbol	00991500
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	-1 bar ... 8 bar
Ciśnienie robocze	-14.5 psi ... 116 psi
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Przyłącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS