



# Filtr z tłumikiem hałasu LFU-1/2

Numer produktu: 10494

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	G1/2
Pozycja montażu	pionowo +/- 5°
Dokładność filtracji	1 µm
Spust kondensatu	Odkręcany ręcznie
Symbol	00991531
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 1.6 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 16 bar
Ciśnienie robocze	0 psi ... 232 psi
Przepływ do atmosfery	6000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Redukcja hałasu	Redukcja o 40 dB
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	450 g
Typ mocowania	możliwość wkręcenia
Przyłącze pneumatyczne	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PP