

Głowica widełkowa SGA-M16X1,5

Numer produktu: 10768

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M16X1,5
Odchylenie promieniowe +/-	5 mm
Kompensator kątowy +/-	120 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Przylącze gwintowane	Gwint zewnętrzny M16x1,5
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 150 °C
Maks. obciążalność	4 kN
Waga produktu	512 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał głowicy przegubowej	Stal ocynkowany
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana