


# Obudowa sprzęgła EAMK-A-R27-38A

Numer produktu: 1133397

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95%
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	83 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	R27
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS