

Amortyzator hydrauliczny DYSR-8-8-Y5

Numer produktu: 1138641

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Skok	8 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00995984
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	3 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Długość amortyzacji	8 mm
Maks. siła zderzenia	400 N
Maks. pobór energii na skok	4 J
Maks. pobór energii na godzinę	24000 J
Maks. energia resztkowa	0.01 J
Siła resetowania	1.8 N
Min. siła wsuwania	18 N
Waga produktu	60 g
Zakres masy	40 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa