

Amortyzator hydrauliczny DYSR-12-12-Y5-T

Numer produktu: 1138643

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Skok	12 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Symbol	00995984
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.2 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	1 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Długość amortyzacji	12 mm
Maks. siła zderzenia	900 N
Maks. pobór energii na skok	10.8 J
Maks. pobór energii na godzinę	60000 J
Maks. energia resztkowa	0.05 J
Siła resetowania	4.5 N
Min. siła wsuwania	38 N
Waga produktu	120 g
Zakres masy	90 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa