

Amortyzator hydrauliczny DYEF-S-M16-Y1

Numer produktu: 1153023

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M16
Skok	1.3 mm
Amortyzacja	Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron bez stałego, metalowego ogranicznika
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Długość amortyzacji	1.3 mm
Maks. pobór energii na skok	0.55 J
Waga produktu	40 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa