


Tłumik hałasu AMTE-M-LH-N18

Numer produktu: 1206989

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	20
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	1615 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 80 °C
Waga produktu	9 g
Przyłącze pneumatyczne	1/8 NPT
Materiał wkładka tłumiącej	Brąz
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS