

Sprzęgło EAMC-42-50-10-12

Numer produktu: 1455666

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	10 mm
Średnica uchwyty 2	12 mm
Wielkość	42
Długość znamionowa	50 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95%
Temperatura otoczenia	-25 °C ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	145 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS