

Zespół osłony mieszkowej EADB-V2-80-S101-200

Numer produktu: 1489407

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	93 mm
Wielkość	80
Zakres skoku	101 mm ... 200 mm
Wydłużone tłoczysko	68 mm
Konstrukcja	Okrągły
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	z odpowietrzeniem przewodowym
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły Opilki Oleje Smary Benzyna
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Ruchoma masa własna	130 g
Waga produktu	327 g
Typ mocowania	nasuwany za pomocą trzpienia gwintowanego
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy
Materiał przyssawki fałdowej	Kauczuk nitylowy
Materiał trzpienia gwintowanego	Stal wysokostopowa, nierdzewna