


# Moduł dociskowy EV-25-4

Numer produktu: 150684

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	4 mm
Powierzchnia docisku	Ø 25
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania
Symbol	00991208
Ciśnienie robocze	≤0.6 MPa
Ciśnienie robocze	≤6 bar
Ciśnienie robocze	≤87 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 40 °C
Waga produktu	24 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne	M3
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	TPE-U(PU)