


Wyłącznik zbliżeniowy SMEO-4U-S-LED-24 B

Numer produktu: 151526

FESTO



General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Okrągły
Symbol	00991148
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zasada pomiaru	magnetyczny kontaktronowy
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 60 °C
Dokładność powtarzalności	0.2 mm
Wyjście dwustanowe	stykowe bipolarne
Funkcja elementu przełączającego	Normalnie otwarty
Czas załączenia	≤0.5 ms
Czas wyłączenia	0.03 ms
Maks. częstotliwość przełączania	800 Hz
Maks. prąd wyjściowy	500 mA
Maks. zdolność przełączania DC	10 W
Indukcyjny obwód ochronny	Odpowiedni do cewek MZ, MY, ME
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Nie
Zakres napięcia roboczego DC	12 V ... 27 V
Tętnienia resztkowe	10%
Ochrona przed zmianą polaryzacji	Nie
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	nieobrotowe
Przyłącze elektryczne 1, kompatybilny typ montażu	Kompatybilny z zamkiem zatraskowym Kompatybilny z obrotową ryglowaniem śrubą
Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń	00991155
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	6 g
Materiał obudowy	PET
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED żółta
Stopień ochrony	IP67
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L