

Moduł dociskowy EV-10/30-3

Numer produktu: 151993

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	3 mm
Powierzchnia docisku	10x30
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania
Symbol	00991208
Ciśnienie robocze	≤0.6 MPa
Ciśnienie robocze	≤6 bar
Ciśnienie robocze	≤87 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki obwodów drukowanych, kable, złącza elektryczne i cewki.
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 40 °C
Waga produktu	20 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne	M3
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	TPE-U(PU)