

# Zawór kulowy QH-QS-4-1/8

Numer produktu: 153486

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	2/2-drogowy, bistabilny
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-4
Sposób uruchamiania	Ręczny
Typ mocowania	możliwość wkręcenia
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	235 l/min
Średnica nominalna	2,5 mm
Ciśnienie robocze	-0,1 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-1 bar ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Materiał obudowy	PBTP
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Sposób uszczelnienia	miękki
Konstrukcja	Zawór kulowy
Symbol	00991458
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	14 g
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS