

Jednostka zaciskowa DADL-EL-Q11-20

Numer produktu: 1579786

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20
Zakres ustawiania kąta obrotu	60 stopień ... 200 stopień
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze	0.5 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	5 bar ... 8 bar
Ciśnienie robocze	72.5 psi ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	382 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminium anodowany
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy TPE-U(PU)
Materiał obudowy	twardo anodowany
Materiał pokrywy obudowy	Aluminium anodowany
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał krążka	Aluminium anodowany
Materiał śrub	Stal ocynkowany
Sposób działania	Jednostronnego działania ciągnący