

Zespół do siłowników wielopozycyjnych DPVU-40

Numer produktu: 161198

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 150 °C
Waga produktu	155 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał kołnierza	Stal aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał śrub	Stal ocynkowany
Materiał kołka walcowego	Stal ocynkowany