

Tłumik hałasu UC-M5

Numer produktu: 165003

FESTO



[General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Wielkość opakowania | 1 |
| Symbol | 00991473 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 bar ... 10 bar |
| Przepływ do atmosfery | 350 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 60 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -10 °C ... 70 °C |
| Waga produktu | 0.4 g |
| Przyłącze pneumatyczne | M5 |
| Materiał wkładka tłumiącej | PE |
| Materiał wtyczka gwintowna | Wzmocniony PA PE |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |