

Tłumik hałasu UC-QS-4H

Numer produktu: 165006

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	1
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	350 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	60 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 70 °C
Waga produktu	0.5 g
Przyłącze pneumatyczne	QS-4
Materiał wkładka tłumiącej	PE
Materiał wtyczka gwintowna	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS