

# Zespół do siłowników wielopozycyjnych DPNC-40

Numer produktu: 174419

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 150 °C
Waga produktu	343 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stal
Materiał trzpienia gwintowanego	Stal ocynkowany
Materiał nakrętki	Stal ocynkowany