

Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2-230-5

Numer produktu: 174847

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	400 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt C wg DIN EN 175301-803
Napięcie znamionowe AC	230 V
Przyłącze przewodu ochronnego	dostępne
Długość kabla	5 m
Średnica kabla	6.2 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	Automatyka procesowa POM
Materiał styków	Brąz