

# Uchwyt do przyssawek ESH-HC-1-PK

Numer produktu: 189214

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość   |
|--|---|
| Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki   | 3 mm  |
| Średnica nominalna                         | 1.2 mm  |
| Objętość                                   | 0.117 cm <sup>3</sup>                                       |
| Pozycja montażu                            | pionowo   |
| Konstrukcja                                | Przyłącze podciśnienia u góry<br>z kompensacją wysokości    |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki       | Wielkość 1  |
| Medium robocze                             | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                             |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-A1-L  |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C ... 60 °C  |
| Waga produktu                              | 8 g   |
| Typ mocowania                              | Z przeciwnakrętką   |
| Mocowanie przyssawki                       | Średnica 3 mm   |
| Przyłącze podciśnienia                     | PK-3  |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                   |
| Materiał uszczelnień                       | NBR<br>Stal   |
| Materiał uchwytu                           | Stal odpuszczona<br>Stal wysokostopowa                      |