

# Przyssawka ESS-2-SN

Numer produktu: 189264

FESTO



General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	10 mm
Średnica nominalna	0.6 mm
Średnica czaszy przyssawki	2 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.002 cm <sup>3</sup>
Sprawność impulsu wyrzutowego	≤4 bar
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991485
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 1
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa ... 0 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar ... 0 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-0.07 MPa
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.1 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	0.5 N
Waga produktu	0.1 g
Typ mocowania	przez przyłączy podciśnienia
Przyłączy podciśnienia	Średnica zewnętrzna 3 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR