


Siłownik mieszkowy EB-385-115

Numer produktu: 193789

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	385
Wymagana instalacja \varnothing	400 mm
Skok	115 mm
Maks. wysokość, stan wysunięty	175 mm
Maks. kąt przechylenia	15 stopień
Maks. przesunięcie	10 mm
Min. wysokość montażowa	51 mm
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania
Symbol	00991205
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 8 bar
Ciśnienie robocze	0 psi ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 70 °C
Siła resetowania	300 N
Waga produktu	5900 g
Typ mocowania	z gwintem wewnętrznym
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	NR/BR
Materiał obudowy	Stal ocynkowany