

Rura PQ-AL-28X1,5X3000

Numer produktu: 194593

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	28 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	25 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar ... 10 bar
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-25 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia	-30 °C ... 75 °C
Waga produktu według długości	0.337 kg/m
Kolor	srebrny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej