


# Tłumik hałasu UO-M7

Numer produktu: 197582

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłumik hałasu otwarty
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Waga produktu	2.5 g
Przyłącze pneumatyczne	M7
Materiał wkładka tłumiącej	PE
Materiał wtyczka gwintowna	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS