

# Zespół osiowy EAMM-A-P5-28B-40P

Numer produktu: 1983122

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	12.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95%
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	1.1 Nm
Waga produktu	50 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	P5-28B
Kod interfejsu, Motor IN	40P
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	28B
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS