


Tłumik hałasu U-3/8

Numer produktu: 2309

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991473
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	6000 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 70 °C
Waga produktu	29.6 g
Przyłącze pneumatyczne	G3/8
Materiał wkładka tłumiącej	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS