


Zabierak bezmomentowy DARD-L1-18-M

Numer produktu: 2349274

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	18
Odchylenie promieniowe +/-	2.5 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 60 °C
Długoterminowe maksymalne dopuszczalne obciążenie w kierunku siły +/-	400 N
Waga produktu	94 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał adaptera	Aluminium anodowany
Materiał trzpienia	Stal
Materiał tulei wtykowej	Aluminium anodowany
Materiał przegubu	Wzmocniony PA
Materiał śrub	Stal, powlekana